

Brazo de Montaje en Escritorio para Monitor - Articulado con Movimiento - de Servicio Pesado con Aluminio

Product ID: ARMPIVOTHD



Libere espacio a la vez que crea un entorno de trabajo confortable y productivo. Este brazo para montaje en escritorio/mesa facilita la instalación de una pantalla encima de su escritorio/mesa, además de permitir el ajuste de la altura a la posición ideal de visualización. Su elegante acabado mejora la decoración de su espacio de trabajo.



Instale su monitor con el brazo para ahorrar valioso espacio

Este resistente brazo de montaje le ayuda a ahorrar espacio en su escritorio o mesa, ya que le permite instalar, de forma segura, un monitor para ordenador de tamaño entre 13" (330mm) a 32" (813 mm) y de hasta 9kg de peso. Resulta ideal en diversas aplicaciones de oficina, como entornos de centros sanitarios o financieros, espacios compartidos de trabajo o cuando desea mostrar su pantalla a clientes o colegas.

Ajuste de la altura con un toque

El brazo para monitor de montaje en escritorio/mesa incluye un cilindro con resorte a gas que facilita la elevación o descenso de su pantalla. También puede ajustar la tensión según el peso de su monitor, a fin de cambiar la altura del monitor en cualquier momento. Permite un ajuste de la altura de hasta 335mm, a fin de adaptarse a una amplia serie de aplicaciones. El fácil ajuste de la altura con un solo toque resulta ideal en el caso de estaciones de trabajo compartidas entre varios usuarios cambiantes, por ejemplo, en zonas compartidas de trabajo.



Ajuste su monitor fácilmente hasta encontrar el ángulo de visión perfecto

El brazo articulado con total movimiento facilita ajustar el monitor al ángulo de visión adecuado. Puede girar su monitor 180 grados para compartir el contenido de su pantalla y colaborar así con sus compañeros. El brazo articulado también permite una rotación de 180 grados, lo cual facilita cambiar de orientación vertical a horizontal o viceversa. También puede inclinar su pantalla entre +90° y -90°, para que resulte más confortable su visualización.

Fácil instalación

El brazo para un solo monitor está diseñado para facilitar el rápido y sencillo montaje de su monitor compatible con VESA. Requiere una instalación mínima e incluye un panel VESA desmontable que facilita la instalación o desinstalación de su monitor. El brazo para monitor también incluye la posibilidad de gestión integrada de los cables, que los mantiene ocultos y, por tanto, ofrece un aspecto ordenado y limpio.

El brazo ARMPIVOTHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilice este duradero soporte para monitor en el caso de estaciones de trabajo que utilizan varios usuarios
- Trabaje de forma más cómoda en entornos de oficinas tradicionales o en su oficina en casa
- Cambie su pantalla de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Features

- El brazo para un monitor le permite el montaje de un monitor de hasta 32" (813mm) de tamaño y hasta 9 kg de peso
- Fabricación en aluminio de servicio pesado y duradero, acabado plateado muy atractivo
- Ajuste de la altura con un toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas
- Permite un rango de ajuste de la altura de 335mm
- El brazo articulado rota y gira 180°, además de permitir una inclinación de +90° / -90°
- Fácil instalación (pieza de sujeción en C, tanto para montaje en escritorio/mesa, como con ojal)
- Fácil instalación y desinstalación del monitor, mediante el panel VESA desmontable
- Gestor de cableado integrado

Hardware	Warranty	2 Years
	Articulado	Sí
	Gestión de cables	Sí
	Montaje en Pared	No
	Número de pantallas admitidas	1
	Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Rendimiento	Altura máxima	19.9 in [505 mm]
	Capacidad de Carga	19.9 lb [9 kg]
	Extensión máxima del brazo	23.8 in [605 mm]
	Giro / Pivotación	180°
	Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
	Inclinación	+/- 90°
	Minimum Height	6.7 in [170 mm]
	Rotación de la pantalla	180°
	Tamaño máximo de la pantalla	32in
	Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Características Físicas	Altura del Producto	20.8 in [529 mm]
	Ancho del Producto	11.2 in [284 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	3.8 in [96 mm]
	Peso del Producto	6.8 lb [3.1 kg]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	9.9 lb [4.5 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - brazo con muelle 1 - soporte VESA para monitor 1 - placa base del ojal 1 - Placa de soporte vertical

- 1 - soporte en L
- 1 - Soporte de sujeción en escritorio
- 5 - tornillos de pieza de sujeción
- 1 - placa de ojal
- 2 - almohadillas de goma
- 1 - soporte para llaves hexagonales (Allen)
- 1 - llave hexagonal (4mm)
- 1 - llave hexagonal (5mm)
- 1 - llave hexagonal (6mm)
- 4 - Tornillos M4x12mm
- 4 - Tornillos M5x12mm
- 1 - tornillo de ojal
- 4 - Arandelas
- 4 - Espaciadores
- 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.