

Micro-Lynx F

0025219



Caratteristiche della gamma

- Integrated twist and lock safety key
- Instant flicker free start (<0.3 seconds)
- Mercury content <2.5mg
- Good colour rendering (CRI=80)
- Average rated life 8,000 hrs
- Available in Homelight (2700K) Warm White (3000K) and Cool White (4000K)
- To be used in dry applications or fully enclosed fixtures



PANORAMICA PRODOTTO

Numero dell'ordine	0025219
Durata media (classificata) (ore)	8000
Attacco/Base	GX53
Codice EAN	5410288252193
Temperatura di colore (K)	4000
Wattaggio (nominale) (W)	6
Tensione (V)	230
Lampade	1x6W TC-FSE GX53 4000K

Micro-Lynx F

0025219

TABELLA

Dati generali

Numero dell'ordine	0025219
Durata media (classificata) (ore)	8000
Attacco/Base	GX53
Codice EAN	5410288252193
SE del numero elettronico	8357901
FI del numero elettronico	4942344
Descrizione dettagliata	Integrated twist and lock safety key. Instant flicker free start (<0.3 seconds). Mercury content <2.5mg. Good colour rendering (CRI=80). Average rated life 8,000 hrs. Available in Homelight (2700K) Warm White (3000K) and Cool White (4000K). To be used in dry applications or fully enclosed fixtures
Nome prodotto	Micro-Lynx F
Disponibilità del componente di controllo	Included
Montaggio del componente di controllo	Integral
Tipo di componente di controllo	Electronic
Ambiente	Interior
Applicazione generale	Commercial
Applicazione specifica	Commercial, Leisure
Quantità della confezione commerciale	20

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	4000
Tipo di distribuzione	Direct - Symmetric
Finitura del controller ottico	Clear

Dati elettrici

Wattaggio (nominale) (W)	6
Tensione (V)	230
Classe T minima (°C)	-1
Classe T massima (°C)	-1
Lampade	1x6W TC-FSE GX53 4000K
Numero di ricevitori	1


Dati fisici

Peso (kg)	0.05
Emergenza	Without
Descrizione della confezione	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	8.10 x 8.10 x 2.70
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	28.00 x 19.50 x 9.20

Micro-Lynx F

0025219

FOTOMETRIE



DATI TECNICI

