


Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET



Application

Version

montage par cylindre de serrage

Données mécaniques

Poids

[g]

51,8

Type de montage

profil rond; (Ø 10 mm)

Dimensions

[mm]

30,8 x 1,5 x 43,2

Matières

inox 1.4571 (316Ti)

Accessoires

Fourniture

vis à tête cylindrique: 2 x (M3 x 14 mm)

Cylindre de serrage: 1

Vis à tête cylindrique: 1

écrou: 1 x M4

E21272



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------