



Español

Manual de instrucciones

Stock No: 174-6574

Monitor de calidad del aire interior para escritorio CO₂

ES



Características

1. Pantalla LCD en color TFT de 2.4 pulgadas
2. 240 * 320 píxeles
3. Detección de la concentración de CO₂
4. Temperatura y humedad del aire
5. Apagado automático
6. Outlook Exquisito y fácil de llevar.

Especificaciones

Medición de concentración CO₂	
Rango de concentración	0 ~ 9999 ppm
Precisión	± 75 ppm ± 5% de lectura
Resolución	1 ppm
Detección de temperatura y humedad	
Rango de temperatura	-20 a 70°C
Precisión de temperatura	±2°C
Resolución de temperatura	0.1°C
Rango de humedad	0 a 100% RH
Precisión de humedad	±3.5%RH (20 a 80% RH)
	± 5% RH (0 ~ 20% RH/80 a 100%RH)
Resolución de humedad	0.1 %RH
Energía	
Batería	Batería de litio recargable de 1000 mAh
Cargando	USB 5V cargando
Otros	
Displayer	Pantalla TFT en color de 2,4 pulgadas
	Resolución 240 * 320
Temperatura operacional	0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60°C

Anexo

La concentración de CO₂ corresponde a los colores mostrados por el dispositivo.

Nivel de concentración de CO ₂	Rango de concentración de CO ₂	Colores correspondientes
Bueno	< 800 ppm	Verde
Normal	800 a 1500 ppm	Amarillo
Pobre	> 1500 ppm	Rojo