

特点

- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- A4 级 18/8 不锈钢
(类型 316 S16) – 耐久
- 良好的耐腐蚀和耐盐水性
- 易于紧固或拧松

RS Pro 六角螺母、本色、 M5

RS 号: 189-585



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO A4 不锈钢六角螺母具有较高的耐蚀和防腐性，特别适用于化学加工设备和海洋环境中。这些螺母是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。

这些 RS PRO 六角螺母紧固件有多种螺纹尺寸：

- 248-4551 – M2
- 248-4567 – M2.5
- 189-563 – M3
- 189-579 – M4
- 189-585 – M5
- 189-591 – M6
- 189-608 – M8
- 189-614 – M10
- 183-9045 – M12
- 248-4573 – M16
- 248-4589 – M20

一般规格

螺纹尺寸	M5
材料	不锈钢
类型	已满
表面	普通
应用	化学加工设备、海洋环境、汽车应用、建筑行业、一般工业、机械、车间

机械规格

宽度	8mm
不锈钢类型	316 A4
规格	din 934 、 iso 4032
厚度	4.4mm 至 4.7mm
螺距	0.8mm
各角间的宽度	8.79mm
平面宽度	7.78 毫米至 8mm

