

M120

Vassoio morbido in EVA bussole esagonali da 1/2"

1/2"

6,9 Kg

		art.
	024510120	MV120
	024500120	M120



- n. 18 **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" ♂
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920AN/125**: prolunga angolare - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250**: prolunga angolare - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25**: snodo 1/2"
- n. 1 **920/42**: quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- n. 14 **920AL**: chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ♂ 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 8 **920FTX**: chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® ♂ 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
- n. 1 **920/55**: cricchetto reversibile 1/2" ♂
- n. 14 **920PE**: chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" ♂ 5 - 5L - 6 - 6L - 7 - 7L - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L - 14 - 14L
- n. 16 **920TX**: chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2" ♂
- T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- n. 1 **920/55N**: cricchetto reversibile 1/2" ♂