

## CARATTERISTICHE

- Dadi di bloccaggio per applicazioni per impieghi pesanti
- Inserti in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Acciaio inox A2

## Dado di bloccaggio a inserto in nylon semplice RS Pro M6

Codice RS: 312-2939



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

## DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, questi dadi di bloccaggio contengono un inserto in nylon per un fissaggio sicuro. Sono progettati per rimanere sicuri nonostante le condizioni di forti vibrazioni. Il dado è realizzato in acciaio inox A2 con placcatura in zinco lucido, per una maggiore durata e resistenza ambientale per un lungo periodo di utilizzo. Con il grado di protezione A2, è adatto anche per l'uso nell'industria alimentare.

Sono disponibili varie misure metriche:

- 521-917 È un dado autobloccante in acciaio INOX M3
- 521-923 È un dado autobloccante in acciaio INOX M4
- 521-939 È un dado autobloccante in acciaio INOX M5
- 521-945 È un dado autobloccante in acciaio INOX M6
- 521-951 È un dado autobloccante in acciaio INOX M8
- 521-967 È un dado autobloccante in acciaio INOX M10
- 521-973 È un dado autobloccante in acciaio INOX M12
- 275-692 È un dado autobloccante in acciaio INOX M16
- 275-709 È un dado autobloccante in acciaio INOX M20

## Specifiche generali

<b>Dimensione filettatura</b>	M5
<b>Tipo</b>	Inserto in nylon
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>Fine</b>	Semplice
<b>Grado</b>	A2
<b>Applicazioni</b>	Elettrodomestici quali lavatrici e asciugatrici, macchinari industriali, industria automobilistica

## Specifiche meccaniche

<b>In acciaio inox</b>	304 A2
------------------------	--------

## Omologazioni



Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A2, 304	Nylon Insert	521917
Stainless Steel	Plain	M4	A2, 304	Nylon Insert	521923
Stainless Steel	Plain	M5	A2, 304	Nylon Insert	521939
Stainless Steel	Plain	M6	A2, 304	Nylon Insert	521945
Stainless Steel	Plain	M8	A2, 304	Nylon Insert	521951
Stainless Steel	Plain	M10	A2, 304	Nylon Insert	521967
Stainless Steel	Plain	M12	A2, 304	Nylon Insert	521973
Stainless Steel	Plain	M16	A2, 304	Nylon Insert	275692
Stainless Steel	Plain	M20	A2, 304	Nylon Insert	275709

Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A4, 316	Nylon Insert	767804
Stainless Steel	Plain	M4	A4, 316	Nylon Insert	767810
Stainless Steel	Plain	M5	A4, 316	Nylon Insert	767826
Stainless Steel	Plain	M6	A4, 316	Nylon Insert	767832
Stainless Steel	Plain	M8	A4, 316	Nylon Insert	767848
Stainless Steel	Plain	M10	A4, 316	Nylon Insert	767854
Stainless Steel	Plain	M12	A4, 316	Nylon Insert	2484539
Stainless Steel	Plain	M16	A4, 316	Nylon Insert	7976377
Stainless Steel	Plain	M20	A4, 316	Nylon Insert	7976386