

CARACTERISTIQUES

- **Commande à 3 niveaux (rapide/normale/flottante)**
- **Charge complète avec shutdown automatique**
- **Sortie de court-circuit protégée**
- **Protection contre les inversions de polarité**
- **Protection contre les surcharges**
- **Conforme aux normes de sécurité**

Chargeur de batterie au plomb 12 V 25 A de RS PRO avec fiche EUPlug

RS code commande : 549-306



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Gamme de haute qualité d'acide de plomb 12 V à 3 niveaux automatique Les chargeurs de batterie de notre propre marque RS PRO en bénéficient Courant de charge de 2 ~ Boîtier résistant aux chocs 50 A et aluminium. Il est également fourni avec des cordons secteur britanniques et européens Et connecteurs à pince crocodile

Caractéristiques

Nombre de piles chargées	1
Chémisseries chargées	Acide de plomb
Piles incluses	Non

Spécifications

Tension d'entrée	230 V c.a.
Type de prise	UE
Nombre d'étapes de charge	3

Données de sortie	
Courant de charge	25A
Tension de sortie	12V
Connecteurs de sortie	Connecteurs à pince crocodile.

Spécifications mécaniques

Dimensions	275 mm x 186 mm x 76 mm
-------------------	-------------------------

Poids	2,9kg
--------------	-------

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
----------------------------------	------------------------



