

Datasheet

32 Piece Multi-Purpose Security Bit Set

Codice RS [615-9209](#)



Specifiche:

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio-molibdeno (s-2) per punte, supporti a iniezione P.P.
- Finitura: finitura sabbiata per punta cacciavite, colore rosso (pantone - 187c) per supporto
- Durezza: trattamento termico HRC: 56 ~ 62 (punte per cacciavite)

Contenuto:

Set di punte di sicurezza polivalenti 32 pz. 25 mm (1" - l) con quattro supporti di iniezione di colore rosso (marchio dei simboli e delle dimensioni nero) formati: a taglio: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 e 8 mm, Phillips / Cacciavite Pozi: n.0, n.1, n.2 e n.3 (per ogni tipo di punta), punta esagonale: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 e 6 mm,

Torx antimanomissione: t-8, t-10 t-15, t-20, t-25, t-27, t-30 e t-40 1 pz.

Portapunte magnetico 60 mm da 1/4" esagonale (2-1/4") con albero in acciaio inox.

Note:

I test di coppia e misura soddisfano gli standard DIN-5263, din-5264, din-8764 PH e PZ, din-7422 e cam car textron per punte per cacciaviti.