



ITALIAN

Scheda dati

136-8579
CT008 EZ-Checker



RS Articolo No.	Tipo di corpo	Tipo di Cable Tester	Condizioni del tester per cavi	Display	Modo operativo	Tipo di batteria
136-8579	Plastica	LAN, TEL, USB, COAX	PASS, Disconnect	LED Indicatore	keyless Plug	Alcalino 9VDC



SPECIFICHE:

Display:	LED Indicator
Tipo di connettore:	RJ45, RJ11(12), F Connector
Tipo di cavo:	LAN, TEL, USB, COAX.
Stato di errore:	Disconnect.
Lunghezza per test:	1~350 meters (3~1200 feet)
Fonte di potere:	9VDC Battery.
Temperatura di esercizio:	0° to 50° C (32° to 122° F)
Temperatura di conservazione:	-10° to 60° C (14° to 140° F)
Umidità:	10 % to 90 % non-condensing
Dimensione:	Main Body : 103(L) x 78(W) x 32(H) mm
Certificazione:	CE, RoHS