

M12 FCIWF12G3-O

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" F

542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria

Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo solo 122 mm

Eccezionale velocità: 3000 giri/min

4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile

Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità

I 3 LED posti sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

**REDLITHIUM™**

Velocità a vuoto (giri/min)	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -
Attacco	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 HB5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493454