

Tablier à manches 3000 - Modèle 243-G01

Barrière de protection multicouche durable
et confortable contre les produits chimiques

**Matériau durable formant
une barrière de protection
efficace contre une variété
d'agents biologiques et
chimiques inorganiques.**



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Industrie minière
- Transformation des aliments

Applications

- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Inspection de produits
- Nettoyage de sites et de machines

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Barrière multicouche en tissu offrant une protection efficace contre de nombreux produits chimiques
- Couleur jaune vif haute visibilité afin d'améliorer la sécurité du travailleur
- Gants Solvex® 37- 676 attachés
- Matériau léger et souple

Technologie



MICROCHEM™

Chemical Barrier Technology

Diagramme des matériaux



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer





Diagramme des joints



Performance Standards



PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY



TYPE PB [3]



TYPE PB [4]



EN 14126

EN ISO 13688:2013



TYPE PB [6]

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Jaune
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	Tablier à manches 3000 - Modèle 243-G01
Vue d'ensemble des normes	CE CATEGORIE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	Année 1
Référence	Y30T243A

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Tabliers à manches avec fermeture à l'arrière par Velcro au niveau du cou et gants Solvex® 37-676 intégrés.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

