


06400025

RCK 40 - Non autocentrante

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Codice (CODE)	06400025
Ød (DD) mm	25
ØD (D) mm	50
L1 (L1) mm	17
L (L) mm	20
H (H) mm	28
Coppia max Mt (MT) Nm	380
Pressioni - Albero (CPS) N/mm ²	190
Pressioni - Mozzo (CPH) N/mm ²	95
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - N. (CSN)	9
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo (CSTY)	M6x18
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia (CSTO) Nm	14
Filetto di estrazione - Tipo (ETT)	M8
Filetto di estrazione - N. (ETN)	3
Peso (WEIGHT) kg	0.25