


## Données techniques

### RNA6910R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>Fw - Cote sous rouleaux</b>	58 mm
<b>D - Diamètre Extérieur</b>	72 mm
<b>C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure</b>	40 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	0,6 mm
<b>Trou de graissage sur bague extérieure</b>	Oui/Yes
<b>k - Diamètre trou</b>	3 mm
<b>Classe de Jeu Radial</b>	CN
<b>Classe de précision</b>	P0



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

# RNA6910R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

## DEFINITION TECHNIQUE

Massé

0,32 kg

## PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique

74000000 mN

C0r - Capacité charge statique

139000000 mN

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse

28200 °/s

N lim - Vitesse limite Lubrification huile

42000 °/s

Tmin - Température mini de Fonctionnement

253,15 °K

Tmax - Température max de Fonctionnement

393,15 °K

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE

68 mm

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement

0,6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Page 2/2