

CARACTERISTIQUES

- Acier de haute qualité
- Panneau avant à deux couches
- Boîtier à revêtement poudré
- Conception précise
- Norme de fabrication de haute qualité

Boîtier ventilé RS Pro à montage sur rack, 2U, 84 HP, hauteur 88,1 mm, 245 mm de profondeur

RS code commande : 665-7719



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation des boîtiers RS Pro PF19 à montage sur rack, une série de boîtiers électroniques de haute qualité et à utilisation intensive, adaptés à une large gamme d'utilisations. Fabriqués à partir d'un mélange de panneaux en acier laminé de haute qualité et en aluminium léger, ces boîtiers à montage en rack offrent une construction robuste et, combinés à la finition résistante à revêtement poudré, offrent une longue durée de vie du produit, même dans les environnements difficiles. Les boîtiers sont faciles à utiliser et à assembler, grâce à la précision de fabrication et à la conception bien conçue. En outre, les matériaux de haute qualité utilisés pour fabriquer ce boîtier RS Pro offrent un produit fini robuste et esthétique, adapté à une large gamme d'applications à la maison ou dans l'industrie.

Caractéristiques

Montage	Montage sur rack
Unités de rack	2U
Matériau	Acier
Pas horizontal	84HP
Ventilé	Oui
Poignées	Oui
Couleur	Noir
Pour une utilisation avec	En conditions extérieures et exposition aux éléments
Taille de rack	Demi-largeur
Caractéristiques	La gamme de boîtiers PF19 est disponible dans une grande variété De tailles
Résistant au son	Non
Ventilateur inclus	Non

Spécifications mécaniques

Dimension	88,1 x 482,6 x 245 mm
Hauteur	88.1mm
Profondeur	245mm
Largeur	482.6mm

Homologations

Les déclarations	Certificat de conformité RoHS
Normes Met	CEI 297/EIA RS-310 C1977/DIN 41494 / ASTM D610-01/ASTM B117

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)

