

## 特点

- 陶瓷管形
- T 速度等级
- 5 mm x 20 mm 保险管尺寸

## RS Pro 10A 陶瓷熔断器、5 x 20mm、速度 t

RS 号: 563-592



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 防浪涌陶瓷管形熔断器，设计为可防止损坏电气设备。这些熔断器允许电流流过，直到电流达到熔断器额定值，随后它会熔断并使电流停止。此系列的陶瓷管形熔断器尺寸是 5 x 20 mm，为 T 速度等级。

一般规格

保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
应用程序类别	grl
包括指示器	否
尺寸指定	微型
应用	

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V 交流
高断开容量	是的
断开容量（最大额定电压时）	1500A
电阻	0.0050 Ω

机械规格

保险丝尺寸	5mm x 20mm
总长度	20mm
直径	5.2mm
整体尺寸	5.2 毫米 x 20 毫米

操作环境规格

最高工作温度	125°C
最低工作温度	-55°C

认证

合规性 / 认证	csa 接受、ul 认证、符合 rohs 标准、bsi、pse、ktl、cqc、BSI 规部规管、vde 和 semco 认证
----------	---

