

## 特点

- 可靠的集成应力消除、用于连接支持和保护
- 易于组装-无需特殊工具
- 完全模制连接器设计、确保强度和耐用性
- 设备类别 - i 类 - 寒冷条件

## RS C19 Pro 电缆安装 iec 连接器插座、16.0a、250.0 v

RS 号: 776-9129



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

深受信赖的 RS PRO 品牌推出可重新接线的 C19 插座连接器，专为电缆安装而设计。该 IEC 连接器具有简单的螺钉接线端子，无需借助专业工具。这样便于端接操作和快速维修。一体式应力消除装置还提供额外电缆支持和最佳电缆固定。RS PRO C19 连接器由耐用的黑色 UL94 V-2 热塑性材料制成，具有坚固耐磨的特点。RS PRO 可重新接线 IEC 连接器特别适用于维护、维修和定制电缆组件的组装

## 一般规格

iec 连接器类型	C19
性别	母
身体方向	直向
开关类型	无
照明开关	否
隔离	否
主体材料	尼龙
颜色	黑色
应用	台式计算机、显示器、老式笔记本电脑电源、打印机、音频和视频设备、测试设备、电源、商用电器

## 电气规格

额定电流	16A
额定电压	250V
终止方法	螺钉
保险丝数量	无
可重新接线	是的
接线端子材料	铜合金、镀锡
耐电压	2000Vac 1 分钟
绝缘电阻	最小 1000MΩ
触点电阻	最大 10mΩ

### 机械规格

安装类型	电缆安装
面板厚度	不适用

### 操作环境规格

带载 / 不带载的允许温度	-20°C 至 85°C
允许的焊接温度	不适用

### 认证

合规性 / 认证	ce、ul (c、us)
----------	--------------



Dimensions: (mm)





