

2946078
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946078>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电子模块外壳，带通用安装脚，用于插接PCB，不带螺钉连接器和盖板，针距5



商业数据

订货号	2946078
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCBA
产品关键代码	ACHCBA
目录页面	页码709 (C-1-2013)
GTIN	4017918082031
单件重量（含包装）	17.94 g
单件重量（不含包装）	17 g
原产地	DE

EMG 17-LG - 电子模块外壳

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946078>



技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	EMG
产品系列	EMG
类型	壳体下部，可使用移动式盖板
位数	6
针距	5 mm
套件包括	2942988 EMG 17-LG/SET
型号	下部和上部部件，带通用安装脚

尺寸

尺寸图	
宽度	17.5 mm
结构高度	47.5 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
深度	75 mm
长度	75 mm
针距	5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	聚碳酸酯，纤维增强型
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

EMG 17-LG - 电子模块外壳


2946078

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946078>




图纸

尺寸图



1 = PCB上边缘
B = 壳体宽度

尺寸图



针距5 mm

a=元件安装区域，盖板内宽38mm

a=元件安装区域，壳体内宽45 mm

EMG 17-LG - 电子模块外壳

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946078>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 17-LG - 电子模块外壳

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946078>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn