

CARATTERISTICHE

-
-

Barra filettata in nylon semplice RS PRO, M12 1m

Codice RS: 280-486



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Queste aste filettate metriche in nylon 1m sono completamente filettate e realizzate in nylon 66, con una gamma di dimensioni della filettatura disponibili: m3 (RS: 280363), M4 (RS: 280379), M5 (RS: 280385), M6 (RS: 280391), M8 (RS: 280408), M10 (RS: 280414) E M12 (RS: 280420). Queste aste sono costruite in conformità agli standard DIN975.

Specifiche generali

Dimensione filettatura	M12
Materiale	Nylon
Finitura	Semplice
Applicazioni	Progetti di costruzione, boschi, metalli.

Specifiche meccaniche

Tipo lunghezza filettatura	Completamente filettato
Lunghezza	1000mm