

Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	19" fibre optic panel
Attrezzature fornite	Copertura trasparente 1 parte posteriore Fissaggi rapidi per montaggio 19" 2 Ruota spiralata 2 Copertura trasparente 2 lato anteriore Pg 9 pressacavo 2 Otturatore 3 Etichettatura 4 Pop rivet 2
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	3 piastra adattatore
Composizione dispositivo	Without connectors
Numero di connettori	24
Numero di fibre ottiche	48
Numero di unità rack	1U
Materiale	DC01 1,2 mm foglio di lamiera PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica PC parte in plastica PMMA (polimetilmetacrilato) parte in plastica
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Profondità	300 mm
Peso netto	4,7 kg
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme	IEC 60297 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio