



# 接近开关 SME-8-K-LED-230

产品代号: 152820

FESTO

电子式，带舌簧触片，用于带T型槽的驱动器，带电缆。



## 技术参数

特性	值
设计	用于T-槽
符合标准	EN 60947-5-2
授权	CCC RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-30 ... 60 °C
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	2 ms
关闭时间	0.03 ms
最大切换频率	500 Hz
最大输出电流	120 mA
最大接点容量 AC	10 VA
最大接点容量 DC	10 W
电压降	<= 3.9 V
剩余电流	0 mA
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
工作电压范围 AC	3 ... 230 V
工作电压范围 DC	3 ... 230 V
极性容错保护	否
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	2
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
安装类型	夹在 T-槽中 可从纵深方向插入槽内
紧固扭矩	0.2 Nm
产品重量	39 g
材料信息, 壳体	环氧树脂 PET 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP68
电泳强度	4 kV
污染等级	3