

**ZETA****4687IEP160P63**

EAN 4031582308129

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'image peut différer du produit original

**Données techniques**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 160 mm         |
| Largeur de roue              | 50 mm          |
| Largeur de la roulette       | 96 mm          |
| Dimension de platine         | 137 x 105 mm   |
| Distance entre axe           | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous           | 11 mm          |
| Diamètre du dôme             | 96 mm          |
| Déport                       | 55 mm          |
| Diamètre d'encombrement      | 322 mm         |
| Hauteur                      | 200 mm         |
| Résistance à la température  | - 20 / + 85 °C |
| Norme                        | EN_12532       |
| Poids                        | 3.59 kg        |
| Rayon d'encombrement         | 161 mm         |
| Dureté du bandage            | Shore A 67     |
| Capacité de charge dynamique | 350 kg         |
| Capacité de charge statique  | 700 kg         |

**Propriétés**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

**Dimensions****Construction et montage**

# ZETA

## 4687IEP160P63

EAN 4031582308129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Construction et montage

