

RUEDA FS 125X35/50 AGUJERO LISO SOPORTE FIJO M22L

Serie de ruedas FS

Rueda en compuesto especial termoresistente para altas temperaturas (270°C) y con elevada resistencia mecánica y a los golpes. Capacidades de carga estimadas conforme a EN 12527 y EN12532 sin poner obstáculos. Si está presente, no utilice el freno a temperaturas > 40°C. Rueda con agujero liso.




Serie soporte M22

Soportes medios M22, las horquillas giratorias llevan doble giro de bolas; cincados blancos.

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	D	125 mm
Ancho de bandaje	E	35,0 mm
Diámetro del agujero	d	20 mm
Peso del artículo		0,780 kg
Largo del cubo	L	50 mm
Altura total	H	159 mm
Dimensiones exteriores de la platina	AxB	102x83 mm
Distancia entres centros	axb	80x60 mm
Diámetro perno de fijación	g	M8
Ancho de la horquilla	U	50 mm
Carga		200 kg



Artículos relacionados

Reemplazo de rueda: [28010](#)
Versión con protección de pie: [28809PP](#)

CONSIDERACIONES GENERALES / RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los textos citados y el catálogo completo son disponibles en la versión más actualizada en nuestro sitio www.lagspa.it. Las dimensiones, las descripciones, las características y las ilustraciones tienen un valor genérico y están sujetas a variación sin obligación de aviso previo. Los productos ilustrados no implican necesariamente su disponibilidad en almacén ni nuestra obligación de suministro. Las pruebas efectuadas en la fábrica se refieren a productos originales con accesorios originales: la sustitución de uno de los componentes con otros de diferente origen podría no garantizar los mismos resultados y provoca la caducidad inmediata y automática de toda garantía. **Para usos especiales se aconseja solicitar informaciones a nuestro Servicio Técnico (sales@lagspa.it).**