

Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Product ID: ST3300GU3B



L'hub USB 3.0 ST3300GU3B portatile presenta una porta GbE integrata che consente di espandere la connettività del laptop aggiungendo tre porte USB 3.0 esterne oltre a una porta della rete Gigabit con un unico collegamento USB 3.0. Questo hub è un accessorio ideale per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 e molti altri dispositivi.

L'hub unisce il supporto della rete Gigabit e l'accesso all'hub USB 3.0 a una struttura in alluminio leggera ma resistente fornendo le porte di connettività indispensabili, spesso presenti in numero limitato o assenti sui moderni computer portatili, mantenendosi però compatto e facile da trasportare. Inoltre, grazie al cavo di collegamento host USB 3.0 incluso, non è necessario portare con sé un cavo separato ed è quindi possibile inserire l'hub perfettamente nella borsa da viaggio per la massima portabilità.

Per connessioni di rete più rapide e omogenee, la porta Ethernet integrata sfrutta le funzionalità 5 Gbps dell'interfaccia USB 3.0 per fornire l'accesso alla rete Gigabit cablata, completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3/u/ab. Inoltre, la porta GbE supporta il Wake-on-LAN (WOL), che consente di attivare un computer in remoto via rete.

Un accessorio ideale per il laptop, questo hub USB portatile è perfetto per il collegamento di periferiche a basso consumo come mouse, tastiera o unità flash USB, comprende inoltre un adattatore di alimentazione universale per il collegamento di dispositivi quali .

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di lavorare comodamente al computer ultrabook, laptop o netbook durante gli spostamenti o in viaggio, l'accessorio ideale con più possibilità di collegamento
- Un accessorio ideale del laptop per Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 e altri dispositivi
- Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop, tutto con un singolo collegamento USB 3.0
- Consente di aggiungere il supporto Gigabit al laptop per l'utilizzo in sale riunioni, hotel, aule, uffici o ambienti domestici
- Consente di sostituire una porta Ethernet integrata nel laptop non funzionante o di aggiornare la connettività Gigabit 1000 Mbps

Features

- TAA Compliant
- Offre tre porte hub USB 3.0 con supporto fino a 5 Gbps
- Porta Gigabit Ethernet (RJ45) con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
- Struttura in alluminio con design compatto, sottile e leggero per la massima portabilità
- Adattatore combinato di tipo dongle con cavo USB 3.0 integrato
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- Supporta il funzionamento half e full duplex da 10/100/1000 Mbps
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
- Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) incluso

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179
	Interfaccia	USB 3.0
		USB 3.1 Gen 1
		RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	3
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding		
	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Controllo flusso	Full duplex flow control
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)
		2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Negoziazione automatica	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® da 10.6 a 10.14 Chrome OS™ Linux da 2.6.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate.

	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione 1 - Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	300 mA
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	H
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Compatto
	Larghezza prodotto	1.7 in [43 mm]
	Lunghezza cavo	5.8 in [148 mm]
	Lunghezza prodotto	3.4 in [87 mm]
	Peso prodotto	2.2 oz [62 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	13.2 oz [374 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 in alluminio con adattatore GbE 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.