


E70450



Câble de connexion

Edge-Gateway/Power cable M12



Application

Application alimentation en tension pour edgeGateway

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 8...32 DC

Conditions d'utilisation

Température de stockage [°C] -40...105

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Poids [g] 111,5

Matières PBT GF20


Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC; FLRY-B

Raccordement



E70450



Câble de connexion

Edge-Gateway/Power cable M12

Raccordement électrique - connecteur



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.