


## 特点

- 1.5mm 探头直径
- 防水手柄
- 提供  $\pm 0.25\%$  和  $\pm 0.15\%$  的最佳精确度

## RS PRO K 空气，通用温度探头

RS 库存号： 342-8928



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 系列高质量、超值 k 型和 t 型表面温度探头。这些 2 米线 k 型和 t 型探头能够保持  $\pm 0.25\%$  的精确读数、为测量温度提供出色的解决方案。这些探头由不锈钢 316 制成、带密封硅树脂橡胶尖端、用于整个防水组件。此结构可浸入液体中、并具有快速响应。


## 一般规格

探头类型	常规
传感器类型	k 型
最低温度测量	-200°C
最大温度测量	+1100°C
响应时间	2s
最佳精确度	$\pm 0.25\%$
连接器类型	微型插头
工作温度	-30°C 至 +50°C
应用	计算机、家用电器、校准和仪器仪表、工业设备、患者监控

## 机械规格

探头直径	3mm
探头长度	300mm
电缆长度	2m





TYPE	MIN TEMP	MAX TEMP
<b>K</b>	<b>- 200</b>	<b>1 1 0 0</b>