



Pushing Performance
Since 1945

Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37 mm² CuNi



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 000 6161
规格	Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37 mm ² CuNi
浩亨电子目录	https://harting.com/09150006161

标识

类别	插针
系列	Han D [®]
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.14 ... 0.37 mm ²
导体截面积	AWG 26 ... AWG 22
额定电流	≤10 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	8 mm

材料特性

材料 (插针)	康铜
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	25
净重	0.7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140021969
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522