

EMG560

Gant Chimique en Nitrile Non Supporté

Gant résistant aux produits chimiques avec un motif texturé sur la paume. Flocage coton pour plus de confort.

Caractéristiques

- ▲ Flocage coton à l'intérieur pour plus de confort et une facilité d'enfilage
- ▲ Paume texturée en forme de diamant pour une meilleure préhension dans des conditions humides et sèches
- ▲ Résistant à une grande variété de produits chimiques et de solvants
- ▲ Sans silicone
- ▲ Manchette coupe droite
- ▲ Couleur verte
- ▲ Longueur: 330mm
- ▲ Epaisseur: 0.38mm



Certifications



Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Production alimentaire
- ▲ Automobile
- ▲ Produits chimiques

- ▲ Gestion des installations
- ▲ Industrie pétrolière et gazière

Applications

- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques

- ▲ Nettoyage commercial
- ▲ Peinture et finition

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

EMG560

Gant Chimique en Nitrile Non Supporté

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Rembourrage en coton
	Revêtement:	Nitrile
Couleur	Vert	
Longueur	330mm	
Style de manchette	Gantelet	

Informations de commande

XS	EMG00560EB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
S	EMG00560ED	
M	EMG00560EF	
L	EMG00560EH	
XL	EMG00560EJ	
XXL	EMG00560EL	

Informations supplémentaires

[Légende des certifications](#)ou cliquez [ici](#)[Déclaration de conformité](#)ou cliquez [ici](#)[Voir le produit en ligne](#)ou cliquez [ici](#)**Europe**

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747