

Hoja de características del producto

XACA9413

PULSADOR VERDE

Características



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACA

Complementario

Marcado	Sin marcado
Información adicional del operador	Arrancado
Tapa/Cabeza o color de la lente	Verde
Compatibilidad del producto	XACA..
Lugar de montaje	Frontal del armario
Se vende en cantidades indivisibles	10
Normas	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 EN 50102
Peso del producto	0,01 kg

Información Logística

País de Origen	República Checa
----------------	-----------------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------