

## Han Multi module, female (D-Sub)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 004 4513
规格	Han Multi module, female (D-Sub)
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140044513">https://harting.com/09140044513</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Multi 模块
模块尺寸	单模块

### 版本

公母类型	母头
针数	4
详细资料	请单独订购插针

### 技术参数

线芯外径	≤5.2 mm
额定电流	1.5 A
额定电压	50 V
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合

## 材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	2
净重	8.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020184
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552