

Contacto engastado - RC-12S2000 - 1599600

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Sus ventajas

- ✓ Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
- ✓ Conexión con alta resistencia a la tracción
- ✓ Resistencias de contacto bajas
- ✓ Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 046356 226424
EAN	4046356226424
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,220 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABREBC

Datos técnicos

Generalidades

Tipo de contacto	mecanizado
Diámetro de contacto	1 mm
Tipo de contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión engastada
Ciclos de enchufe mecánicos	100
Sección mín. de hilo trenzado	0,14 mm ²

Contacto engastado - RC-12S2000 - 1599600

Datos técnicos

Generalidades


Sección máx. de hilo trenzado	0,56 mm ²
Material del contacto	CuZn
Superficie de los contactos	Niquelado (Ni), con revestimiento de oro (Au)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Contacto engastado - RC-12S2000 - 1599600

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	--	---------

Accesorios

Accesorios

Herramienta para engazar

Tenazas para engastar - RC-Z2504 - 1613822



Pinza de crimpado para contactos engastados RC mecanizados con diámetro de 1 mm/diámetro de 1,5 mm/diámetro de 2 mm para sección de hilo trenzado de 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Material de montaje

Herramienta para introducir y desbloquear - RC-Z2097 - 1604251



Herramienta para introducir y desbloquear para contactos engastados RC macho / hembra, diámetro 1 mm

Contacto engastado - RC-12S2000 - 1599600

Accesorios

Herramienta para introducir y desbloquear - RC-Z2494 - 1614123



Herramienta para introducir y desbloquear para contactos engastados RC (D-SUB) macho/hembra diámetro: 1 mm

Pinza de engazar con indicador digital - RC-Z2514 - 1614590



Pinza de crimpado para contactos engastados RC mecanizados \varnothing 1 mm/ \varnothing 1,5 mm/ \varnothing 2 mm, sección de hilo trenzado 0,08 mm² ... 2,5 mm²
