

ECO PRO CL P 20 W 230 V E27

HALOGEN ECO PRO CLASSIC P | Halogeenlampen, klassieke mini balvorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Sfeerverlichting
- Ingangsverlichting
- Spiegelverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige rechtstreekse vervanging voor conventionele gloeilampen
- Dezelfde aangename lichtkwaliteit als deze van een gloeilamp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Bevat geen kwik
- UV-filter

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Perfecte kleurweergave-index (R_a : 100)



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20.00 W
Nominale spanning	230 V
Constructievermogen	20.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	25 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	20 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	235 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	235 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	45.0 mm
Totale lengte	74.0 mm
Lengte	74.0 mm

Productdatasheet

Afstand a / LCL	60.0 mm
Buitenkolf	P45

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	E27
----------	-----

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Certificaten & normen

Productdatasheet

Energie efficiëntie klasse	D
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HSGSP/C/UB-20-230-E27-60
Bestelcode	64541 P PRO 20W

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4008321998248	-	8327116	4730101	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321998248	ECO PRO CL P 20 W 230 V E27	Vouwdoos 1	46 mm x 46 mm x 77 mm	0.16 dm ³	21.00 g
4008321998255	ECO PRO CL P 20 W 230 V E27	Verzenddoos 20	193 mm x 85 mm x 235 mm	3.86 dm ³	590.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.