

## CARACTERÍSTICAS

- HOMOLOGACIÓN EMC (ECE R10)
- Sellado de por vida contra la entrada de polvo y humedad
- Cumple los estándares de protección IP67
- -30 a +50° (temperatura extrema)
- Bajo consumo
- Proporciona una excelente visibilidad general

## Avisador luminoso de LED ámbar RS Pro, 10 → 100 V dc, intermitente, montaje roscado

Código RS 907-5980



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Estos avisadores luminosos LED de perfil bajo de nuestra propia Marca RS Pro son ideales para uso fuera de carretera y también son adecuados para una gran variedad de vehículos y aplicaciones industriales. El uso de la tecnología LED ofrece un ahorro considerable en el mantenimiento evitar la necesidad de sustituir la lámpara de forma regular, lo que podría ser complicado en vehículos más altos

### Especificaciones

<b>Tipo de bombilla</b>	LED
<b>Efecto de luz</b>	Intermitente
<b>Color de lente</b>	Ámbar
<b>Patrón de flash</b>	Estático, simple, Doble, Quad
<b>Color de la carcasa</b>	Negro
<b>Lámpara incluida</b>	Sí
<b>Multifunción</b>	Sí
<b>Número de patrones de flash</b>	4
<b>Número de LED</b>	4
<b>Características especiales</b>	Electrónica totalmente encapsulada, bajo consumo de potencia

### Especificaciones

<b>Tensión de alimentación</b>	10VDC a 100 V dc
<b>Tipo actual</b>	dc

**Especificaciones mecánicas**

Dimensiones	95mm (h)
Diámetro de base	77mm
Estilo de montaje	Montaje roscado

**Especificaciones del entorno de funcionamiento**

Temperatura máxima	-30°C
Temperatura mínima	+50°C


**Categoría de protección**

Índice de protección IP	IP67
-------------------------	------

**Aprobaciones**

Se cumplen los estándares	EMC (ECE R10), compatible con RoHS
---------------------------	------------------------------------





- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5961
  - RED RS 907-5965
  - GREEN RS 907-5974

- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5977
  - RED RS 907-5971

- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5980
  - RED RS 907-5983
  - GREEN RS 907-5987

- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5996
  - RED RS 907-5999