

CRICCHETTO IN MATERIALE COMPOSITO

913 PC2 1/2

PROMO



- Testa piatta e compatta: ideale per l'uso in spazi ristretti
- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore: 31K100142

Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M10
Coppia massima (Nm)	136
Velocità a vuoto (giri/min)	280
Consumo medio aria (l/min)	113
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	99 ±3
Potenza sonora dB(A)	110 ±3
Vibrazioni (m/s ²)	9,1
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10



Dettagli famiglia

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	LxPxH mm	 Peso kg	 Q.tà x conf.	Prezzo listino	Prezzo scontato
U09130017	260x43x52	1,2	1	€ 213.00	€ 149.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000