

DX473 - Veste hybride haute visibilité

DX4

Collection: DX4

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: 100% Polyester Ripstop

Emballage extérieur: 24

information produit

La veste DX4 Hi-Vis Hybride Baffle intègre un design ergonomique, prêt du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les panneaux isolants matelassés aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une élasticité et un mouvement sans restriction. La bande réfléchissante segmentée légère et flexible Hivistex Pro appliquée à chaud permet une visibilité et une mobilité accrues.

DX4

Repoussez les limites avec la collection de vêtements de travail la plus dynamique de Portwest. Cette collection contemporaine combine toutes les caractéristiques techniques requises par les vêtements de travail modernes et de nombreuses innovations astucieuses pour que le porteur obtienne une fonctionnalité et un style optimal. La collection DX4™ combine des tissus extensibles haute performance avec des panneaux oxford robustes pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité extrême. Cette collection se caractérise par des designs de pointe qui permettent un passage complet du travail aux loisirs.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 2 (SIZES S-M)

EN ISO 20471 Classe 3 (SIZE L UPWARDS)

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Caractéristiques

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abri des éléments extérieurs
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Protège-menton pour plus de confort
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

DX473 - Veste hybride haute visibilité DX4

Code Douanier: 6103330000

Laboratoire d'essai

SGS United Kingdom Limited (Organisme notifié N°. AB: 0120)
 Rossmore Business Park
 CH65 3EN, UK
 N° de certificat: 0598/PPE/22/2587

SGS United Kingdom Limited (Organisme notifié N°. AB: 0120)
 Rossmore Business Park
 CH65 3EN, UK
 N° de certificat: 0120/PPE/220647 Issue 2

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
DX473OBRS	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	0.7860	0.1300	5036108361670	25036108850697
DX473OBRM	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	0.8220	0.1300	5036108361663	25036108850680
DX473OBRL	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	0.8700	0.1300	5036108361656	25036108850673
DX473OBRXL	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	0.9100	0.1300	5036108361687	25036108850703
DX473OBRXXL	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	0.9580	0.1300	5036108361694	25036108850710
DX473OBRXXXL	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	1.0000	0.1300	5036108361700	25036108850727
DX473OBR4XL	Orange/Noir	65.0	40.0	50.0	1.0460	0.1300	5036108361649	25036108850666