


CARACTERÍSTICAS

- Display LCD claro
- Fabricación en acero inoxidable
- Ajuste de origen
- Conmutable ON/OFF
- Rueda giratoria para un ajuste preciso
- Tornillo de bloqueo estriado
- Se suministra con batería

Calibradores RS Pro

RS Código RS: 877-1775



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Los calibres digitales RS Pro utilizan codificadores lineales para medir distancias internas y externas. Esto se muestra en una pantalla digital que es fácil de usar y de leer. Esta práctica herramienta está disponible con conversiones métricas e imperiales para poder medir objetos con precisión y facilidad

Especificaciones

Tipo de calibre	Digital
Sistema métrico o imperial	Ambos
Tipo de pantalla	Digital
Precisión	+/-0.03mm
Resolución	0.01mm
Repetibilidad	0.01mm
Rodillo de pulgar	Sí
Función de botón	encendido/apagado, cero, mm/pulg
Salida de datos	No
Aplicaciones	Para usar en laboratorios, servicio eléctrico y electrónico, mantenimiento, aplicaciones mecánicas y de automoción.

Especificaciones eléctricas

Potencia	1 batería de óxido de plata de SR44 - 1,55 V.
Batería	Sí
Tipo de batería	SR44

Especificaciones mecánicas

Capacidad	200mm
Longitud de mordaza externa	50mm
Longitud de mordaza interna	20mm
Mordazas externas de precisión	$\pm 0.02\text{mm}$
Mordazas internas de precisión y varilla de profundidad	$\pm 0.02\text{mm}$

Especificaciones del entorno de

Temperatura de funcionamiento	5°C - 40°C.
Humedad relativa	Máximo 80%





	<ol style="list-style-type: none"> 1 Metric / Inch Conversion Button 2 Knurled Locking Screw 3 LCD Display 4 Depth Measuring Blade 5 Caliper Beam 6 Thumbroll Fine Adjustment 7 Battery Cover 8 Zero Set Button 9 Power Button ON/OFF 10 External Measuring Jaws 11 Step Measuring Faces 12 Internal Measuring Jaws
--	---

