

特点

- 由铬钒钢和化学黑化表面制成
- 高质量材料提供长使用寿命和使用寿命
- 球形端、易于使用
- 扳手均精密成型、可提供 EXACT 也能精确配合
- 英制尺寸、用于常见应用

RS Pro 六角扳手套件、I 形 1.5mm 球形端

RS 号: 4499-606



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro end 内六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。I 形扳手装在便携式塑料皮套中、整齐有序、可随时用于任何任务。扳手为长 ARM 特别适用于深套螺栓。

9 件装扳手套件防腐蚀、由铬钒钢制成、可提供长而可靠的工具寿命。这款方便且多用途的内六角扳手套件特别适用于移动内六角螺丝刀应用。

一般规格

英制或公制	公制
件数	9
形状	L
六角扳手类型	球形端
材料	铬钒钢
表面	化学制品黑色表面
高度安全	否
设置内容	9 件装公制超长 ARM 形端六角扳手、带蓝色 塑料注塑
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
硬度	热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52

尺寸

六角扳手尺寸	
公制	英制
1.5mm	1/16in
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	1/8in
4mm	5/32in
5mm	13/64in
6mm	15/64in
8mm	5/16in
10mm	25/64in

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---



