

CB 1/10-1/10 UT-BE - 基本元件


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺栓连接基座，用于CB ...设备断路器



优势

- 可选桥接配置，简化接线，快速安装
- 采用模块化设计，可随时扩展
- 采用螺钉连接技术，实现可靠安装
- 采用防插错编码设计，保护性连接器分配清晰

商业数据

订货号	2801305
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CLA193
产品关键代码	CLA193
目录页面	页码396 (C-4-2019)
GTIN	4046356769198
单件重量（含包装）	44.47 g
单件重量（不含包装）	39.42 g
原产地	ID

CB 1/10-1/10 UT-BE - 基本元件

2801305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>



技术数据

产品属性

产品类型	基本元件
产品系列	CB BE
类型	底座元件，DIN导轨安装

电气特性

额定电压 U_N	277 V
------------	-------

概述

额定电压	277 V (AC)
	80 V (DC)
额定隔离耐压 U_i	277 V AC
标称工作电流 I_N	16 A
额定过电压	2.5 kV
插 / 拔周期	100

指示器/远程信号发送

连接名称	遥信报警回路
切换功能	转换触点

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

连接 1

连接方式	螺钉连接
紧固扭矩	1.2 Nm
剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	16 mm ²
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²

连接2

连接方式	螺钉连接
紧固扭矩	1.2 Nm
剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	16 mm ²
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²

遥信报警回路

连接方式	螺钉连接
紧固扭矩	0.5 Nm

CB 1/10-1/10 UT-BE - 基本元件

2801305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>



剥线长度	9 mm
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 16
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.14 mm² ... 2.5 mm²

尺寸

尺寸图	
宽度	12.3 mm
高度	90.8 mm
深度	70 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042) 黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP30 (操作区域)
环境温度（运行）	-30 °C ... 60 °C

标准和规范

标准/规格	UL 1059
-------	---------

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------

CB 1/10-1/10 UT-BE - 基本元件


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>




图纸

尺寸图



应用图



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>



cUL 认证
认证ID: FILE E 60425



UL 认证
认证ID: FILE E 60425



DNV GL
认证ID: TAE00003C7



cULus Listed
认证ID: E123528

cULus 认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB 1/10-1/10 UT-BE - 基本元件

2801305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801305>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn