


# ZB 8,LGS:1-9 - 用于端子的标记条

1052125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052125>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于端子的标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 9，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度: 8.2 mm，标签数: 10，文本框高度: 10.5 mm，文本框宽度: 8.15 mm

## 商业数据

订货号	1052125
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2122
产品关键代码	BG2122
GTIN	4017918016418
单件重量 (含包装)	2.02 g
单件重量 (不含包装)	1.5 g
原产地	CN

# ZB 8,LGS:1-9 - 用于端子的标记条

1052125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052125>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	8.2 mm
型号	高

### 标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
打印方向	横向打印
打印	连续编号1 ... 9

### 安装

安装类型	锁扣
------	----

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

### 环境和真实条件

#### 防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
----	---------------------------

#### 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 %

### 尺寸

宽度	8 mm
针距	8.2 mm

#### 文本框

文本框宽度	8.15 mm
文本框高度	10.5 mm

### 标准和规范

# ZB 8,LGS:1-9 - 用于端子的标记条

1052125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052125>



耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

说明

概述

10张完全相同的标记条构成一个包装单元 ( PU )。

# ZB 8,LGS:1-9 - 用于端子的标记条

1052125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052125>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZB 8,LGS:1-9 - 用于端子的标记条

1052125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052125>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn