

特点

- 减震性能
- 聚酯结构
- 易于检查是否损坏
- 高耐磨性
- 贝克特眼端部有织带吊索

RS 6m Pro 黄色吊索织带、 3T

RS 号: 729-3035



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 的这款聚酯织带吊索设计用于承受重载，同时确保其安全。由于其重量轻、韧性好，而且它的柔性可以在装载时减少冲击，因此成为备受欢迎的选择。宽轴承表面有助于保护您提升的负载免受划痕和凹痕的影响。

一般规格

吊索类型	织带
直向拉力负载	1000kg
安全工作负载（ 2 支脚）	4200kg
安全工作负载（ 4 支腿）	3000kg
安全工作负载（扼流圈悬挂装置）	2400kg
安全系数	7:1
材料	PET
颜色	黄色、
应用	货物搬运、船运、建筑 日志记录

机械规格

长度	6000mm
宽度	90mm
端接头	眼睛对眼睛平视

操作环境规格

工作温度	-40°c 至 +100°c
------	----------------

认证

符合标准

EN 1492-1

