

CARACTERISTIQUES

- Réduction des coûts et de l'empreinte carbone tout en maintenant la qualité
- Recyclable et écologique
- Robuste
- Utilisation intensive avec base renforcée, côtés et bord d'empilage
- Emplacement de carte indexée pour l'identification instantanée du produit

Bac de rangement PP de RS PRO, 182 mm x 205 mm, noir

RS code commande : 909-6912



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Gamme RS PRO de bacs de rangement en plastique économiques fabriqués en polypropylène recyclé robuste, conçus pour une organisation et un stockage simples et efficaces des petites pièces sur le lieu de travail et à la maison. Ces bacs de rangement sont empilables pour offrir une solution compacte et répondre aux besoins de stockage et de manipulation aisée.

Caractéristiques

Matériau	PP
Couleur	Noir
Taille	Taille 5
Application	Maison, bureau, entrepôt, laboratoire, hôpital, garage

Spécifications mécaniques

Volume	12,8 litres
Hauteur maximale de pile de conteneur	4mm
Capacité de charge maximale de la pile	45kg
Poids	30kg

Dimensions externes	
Dimension	350 mm x 205 mm x 182 mm
Profondeur	350 mm (hors tout)
Largeur	205 mm (hors tout)
Hauteur	182 mm (hors tout)
Longueur de base	300 mm (hors tout)

Dimensions internes	
Dimension	330 mm x 177 mm x 167 mm
Profondeur	330mm
Largeur	177mm
Hauteur	167mm
Longueur de base	287mm

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	-15 à +50 °C.
--	---------------



	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7
O/A Length mm (A)	90	165	240	350	350	375	520
O/A Width mm (B)	100	100	150	205	205	420	310
O/A Height mm (C)	50	75	132	132	182	182	200
O/A Base Length mm (D)	64	143	200	300	300	310	450
Internal Length mm (A)	80	154	223	330	330	350	470
Internal Width mm (B)	88	88	128	179	177	378	270
Internal Height mm (C)	42	63	120	117	167	164	188
Internal Base Length mm (D)	65	131	188	287	287	295	435
Volume (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container stack height	7	5	4	6	4	8	6
Maximum stack load capacity (kg) See details & image opposite	12	12	30	36	45	60	42

STACKING CONTAINERS	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7
No. Of Containers Per Pack	20	20	10	10	10	5	5
(Black Repro) RS Stock No.	9096902	9096906	9096915	9096918	9096912	9096921	9096924
No. Of Containers Per Pack	-	-	-	-	-	-	2
(Size 7 Bin Front) RS Stock No.	-	-	-	-	-	-	4563432

