



Pushing Performance  
Since 1945

# Han shielded module male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 020 3013                                                                |
| 规格     | Han shielded module male                                                      |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140203013">https://harting.com/09140203013</a> |

## 标识

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 类别   | 模块                           |
| 模块类别 | Han <sup>®</sup> Shielded 模块 |
| 模块介绍 | 插芯                           |

## 版本

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 接线方式 | 压接针                      |
| 公母类型 | 公头                       |
| 针数   | 20                       |
| 更多插针 | +屏蔽                      |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。<br>请单独订购适配器模块。 |

## 技术参数

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 导体截面积   | 0.09 ... 0.52 mm <sup>2</sup> |
| 线芯外径    | ≤1.9 mm                       |
| 额定电流    | 4 A                           |
| 额定电压    | 32 V                          |
| 额定脉冲电压  | 0.8 kV                        |
| 污染等级    | 3                             |
| 接触电阻，屏蔽 | ≤100 mΩ                       |
| 极限温度    | -40 ... +85 °C                |
| 插拔次数    | ≥500                          |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 液晶聚合物 (LCP)          |
| 材料 (屏蔽)          | 锌压铸，镀镍               |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 规格       | IEC 60664-1           |
|          | IEC 61984             |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| 认证       | DNV GL                |

商业数据

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 包装尺寸        | 1                      |
| 净重          | 30.4 g                 |
| 原产国         | 罗马尼亚                   |
| 欧洲海关关税号     | 85389099               |
| GTIN        | 5713140021211          |
| eCl@ss      | 27440218 工业连接器的模块 (数据) |
| ETIM        | EC000438               |
| UNSPSC 24.0 | 39121552               |