

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL - 壳体



1404225

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404225>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B6，带螺钉锁紧装置，标识材料: PA，电缆出线: 1，直头，M25，高度: 93.7 mm，
电缆密封: 带，标准

优势

- 带螺钉连接
- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1404225
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APG
产品关键代码	AF7APG
目录页面	页码596 (C-2-2019)
GTIN	4046356681964
单件重量（含包装）	125.1 g
单件重量（不含包装）	124.95 g
原产地	DE

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL - 壳体



1404225
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404225>

技术数据

说明

概述	适用插芯HC-B06、BB10、DD24、M
----	------------------------


产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B6
出线口编号	1
螺钉连接类型	M25
型号	高型设计
固定螺钉	M6（螺钉头：6mm外六角螺钉）
屏蔽	无
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	带

连接数据

电缆外径	9 mm ... 17 mm
紧固扭矩	3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉)
接合螺母紧固扭矩	5.00 Nm

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	93.7 mm
长度	92 mm
接合螺母扳手规格	26 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	52 mm

材料规格

标识材料 压力螺丝	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
密封材料 凹口密封圈	NBR
密封材料 电缆密封件	NBR
外壳材料	PA

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL - 壳体



1404225

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404225>

锁扣材料	不锈钢
固定螺钉材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M25
锁紧类型	螺钉

电缆/电线


电缆外径 电缆1	9 mm ... 17 mm
----------	----------------

安装

组装说明	M6螺钉锁紧装置，带5 mm内六角螺钉
固定螺钉	M6（螺钉头：6mm外六角螺钉）


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404225>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

cULus认证

1404225

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404225>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn