

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Product ID: S251BMU313



Open nu uw data supersnel met de superieure prestatie van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Deze 1-schijfbehuizing biedt u een krachtige externe opslagoplossing.




Ultrasnelle, ultramobiele dataopslag

Deze behuizing verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in een ultrasnelle, ultramobiele dataopslag. Dankzij het lichte, compacte design kan hij gemakkelijk in een laptop- of draagtas worden opgeborgen. Ontworpen met een duurzame en slanke behuizing van geborsteld aluminium, is hij bij uitstek geschikt voor het beveiligen van uw data waar u ook heen gaat.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.



Direct gevoed vanaf de USB-poort

De behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op een hostcomputer via USB 3.1 Gen 2, zonder dat een externe voeding vereist is. Hij wordt geleverd met een USB A-naar-Micro B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

De S251BMU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) verbinding
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Gebruik uw SATA SSD/HDD met maximale snelheid
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Features

- Creëer een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) opslagoplossing voor één 2,5 inch SSD- of HDD-schijf
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Compact, draagbaar design met robuuste aluminium behuizing
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- USB A-naar-Micro B-kabel voor gemakkelijke compatibiliteit
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee	
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3 in [75 mm]
	Gewicht product	2.8 oz [78 g]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.8 in [123 mm]

	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.8 oz [164 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing 1 - USB 3.1 A naar micro B kabel - 45 cm 1 - 7 mm - 9,5 mm SSD afstandsstuk 1 - Beschermhoes 4 - montageschroeven 1 - Schroevendraaier 1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.