

产品参数表

规格



Reflex iC60H 集成控制断路器, C曲线, 2P, 40A (带 Ti24 接口)

A9C65240

❗ 停止生产日期 2023年6月30日

❗ 停止服务日期 2023年12月31日

❗ 已退市

主要信息

产品应用	配电保护 远程控制
产品系列	Acti9
产品名称	Reflex iC60
产品短名	Reflex iC60H
产品类型	集成控制断路器
极数	2P
保护极数量	2
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C

补充信息

额定电流 [In]	40 A
电网频率	50/60 Hz
断路器型号	H
分断能力	30 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 15 kA Icu 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
触点位置指示	有
控制类型	本地开/关按钮 手柄 可接受持续式的远程控制信号 可接受脉冲式的远程控制信号
控制信号类型	自保持 脉冲 维持特低电压
本地信号指示	LED指示灯闪烁: 设备过热 LED指示灯闪烁: 断路器脱扣 LED指示灯闪烁: 设备待命 红色LED灯: 设备故障 绿色LED灯: 设备正常运行中
控制回路电压 [Uc]	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC

额定电源电压 [Us]	230V AC 交流 在...上 50/60 Hz
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度 (9mm的倍数)	9
高度	84 mm
宽度	81 mm
深度	77 mm
颜色	白色
机械寿命	50000 次
电气寿命	AC-1: 50000 次 AC 50 Hz
挂锁装置	可挂锁
有关锁的描述	挂锁处于关闭位置
漏电流保护	(需) 另外拼装
产品适用范围	与 PLC 兼容

环境

IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	93 % 在...上 40 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.0 cm
Package 1 Width	11.2 cm
Package 1 Length	16.8 cm
Package 1 Weight	596.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.636 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ 无汞

✓ Rohs 豁免信息 [是](#)

✓ 无卤素塑料部件产品

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)