




16-6

E0845038

Rörkabelsko KRF, 16mm2, M6



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (Imax)	97 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Mått & Dimensioner:

HS	6.5 mm
ID	6 mm
OD	9 mm
T	3 mm

P1	7 mm
P2	10 mm
L	34 mm
N	10 mm
W	13 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	6 .
Nominell area	16 mm²
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

CA Proposition 65	In compliance
Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	RÖRKABELSKO KRF
Alternativt Artikelnummer	16-6
E-nummer	E0845038

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845038
MOQ	100 .

Streckkod	733117611981
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	16-6
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.