

Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

Product ID: SV831DVIU



Lo switch KVM DVI USB a 8 porte con montaggio a rack 1U SV831DVIU consente di controllare fino a 8 computer collegati tramite USB (ognuno dotato di uscita display DVI o HDMI) con un'unica tastiera, un unico mouse e un unico monitor.

Lo switch KVM offre il massimo controllo e consente di passare da un computer all'altro tramite comandi di scelta rapida da tastiera oppure utilizzando i pulsanti sul pannello frontale. Con il supporto di risoluzioni digitali fino a 1920x1200 tramite collegamento DVI o HDMI (con adattatore DVI a HDMI, vedere accessori), lo switch KVM fornisce le risoluzioni elevate consigliate per i display di nuova generazione, consentendo di sfruttare al massimo le funzionalità del proprio monitor/schermo.

Perfetto per qualsiasi sala server o laboratorio di test di software, questo robusto switch a 8 porte può essere montato in un rack 1U.

Questo prodotto è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni con supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo switch KVM supporta solo segnali digitali e non può essere utilizzato con adattatori DVI a VGA.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per laboratori di sviluppo software o di verifiche QA con più PC e piattaforme collegati a un'unica console
- Unica console di gestione della strumentazione ISP o cubicata
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente in datacenter o server farm
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

Features

- Supporta risoluzioni DVI/HDMI fino a 1920 x 1200
- Utilizzabile con adattatori DVI a HDMI per collegare sistemi basati su HDMI
- Supporta la maggior parte di tastiere e mouse combinati/wireless
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
- Consente il collegamento a sistemi di computer basati su USB
- Interfacce console USB per tastiera e mouse
- Supporta la mappatura di tastiere Mac® e Sun - Salvataggio automatico degli stati della tastiera e ripristino in caso di commutazione tra computer
- Resistente chassis montabile a rack 1U completamente in metallo
- Supporta Microsoft IntelliMouse (Pro)

Hardware	Warranty	3 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	8
	Tipo video PC	DVI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Lunghezza max cavo	15 ft [4.6 m]
	MTBF	45, 254 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida	
Connettore/i	Connettori host	8 - DVI-I (29 pin) Femmina 8 - USB B (4 pin) Femmina
	Interfacce console	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali	Nota	Supporta l'emulazione tastiera SUN
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	48
	Corrente di uscita	4A
	Corrente ingresso	1.8A
	Tensione di uscita	12 DC

	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80%RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	17.2 in [438 mm]
	Lunghezza prodotto	7.1 in [180 mm]
	Peso prodotto	5.5 lb [2.5 kg]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	8.3 lb [3.8 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<p>1 - Switch KVM DVI USB a 8 porte</p> <p>1 - Set di staffe per montaggio a rack</p> <p>3 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda</p> <p>1 - Manuale utente</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.