



Principales

Gamme	Spacial
Plage étendue	Spacial SF
Application	Polyvalent
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	1600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	500 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 panneau arrière 1 toit 1 châssis plein 2 porte 1 système de verrouillage à poignée 1 système de blocage : porte gauche

Complémentaires

Type de structure	Structure perforée avec pas de 25 mm Formé à partir d'une section unique Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Type de porte	Pleine avant
Nombre de portes	Face avant : 2 porte(s)
Ouverture de porte	Gauche (120 °) Droite (120 °)
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant droite
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant Arrière Côtés du boîtier
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis
Matière	Encadrement : acier galvanisé Montants : acier galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Poids	240 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	59,0 cm
Largeur de l'emballage 1	164,0 cm
Longueur de l'emballage 1	214,0 cm
Poids de l'emballage 1	240,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------