

操作器

46-
2W44.1CN0.001

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2W44.1...>

您的产品:



46-2W44.1CN0.001 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 30 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 黑色 |
| 前挡圈材质: | 塑料 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|-------|----|
| 手柄颜色: | 白色 |
| 手柄颜色: | 白色 |
| 手柄材质: | 塑料 |
| 手柄形状: | 短柄 |

电气特性

| | |
|-------|----|
| 防护等级: | II |
|-------|----|

机械特性

| | |
|-------|----------|
| 开关动作: | 复位 - 自复位 |
| 旋转位置: | 2位置 |

开关角度: 90°
机械寿命: 1 百万次
拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量: 0.027 kg

环境条件


正面IP等级: IP65
IK前端保护: IK03
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书


符合标准: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 发光的, 白色, 短柄, 圆形, 黑色, 塑料, 复位 - 自复位, IP65, IK03
外壳颜色: 黑色
外壳材质: 塑料
最大开关单元的数量: 2
切换位置:



安装开孔:



外形尺寸:

