

白炽灯，230 V AC，5 W，底座 BA 15d，附件，用于信号灯柱，直径为 50 mm + 70 mm，（以 10 个为包装单位）



综合技术数据

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	白炽灯
电压类型 工作电压	AC
工作电压	
• 1 AC 时 50 Hz 时 测定值	230 V
• 1 AC 时 60 Hz 时 测定值	230 V
相对正公差 工作电压	10 %
相对负公差 工作电压	-10 %
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	P
• 符合 IEC 81346-2:2009	P

机械数据

外径 信号柱元件的	70 mm
-----------	-------

照明灯

发光元件的类型	白炽灯
插座规格	BA 15d

环境条件

环境温度 运行期间	-20 ... +50 °C
高度	42 mm
宽度	16 mm

正树/批准：

General Product Approval	EMC	Shipping Approval			
 UL	 EAC	 C-Tick	 ABS	 PRS	 RINA

other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WD4358-1XX>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4358-1XX>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WD4358-1XX>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4358-1XX&lang=en

上一次修改：

2018/11/13